

Mach® Manual | K-80TM00K10

Robinet de chasse de toilette, 3,8 l/chasse (1,0 gal/chasse)

Fonctionnalités

- Robinet de chasse de 1,0 gal/chasse (3,8 l/chasse) économiseur d'eau utilisant 22 % moins d'eau que les robinets de chasse de 1,28 gal/chasse (4,8 l/chasse)
- Le filtre de 125 microns protège les composants internes
- Reniflard à contrepression élevée
- Son bouchon d'arrêt verrouillable et sa forme ouverte sans prise lui offrent une protection contre le vandalisme
- Aucun réglage de volume de chasse externe n'assure la conservation de l'eau
- Résistance à la chloramine et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la tuyauterie
- Technologie brevetée de piston pour une précision supérieure du volume de chasse



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37

EPA WaterSense®

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Technologie

- Poignée à conception à double-joint pour une longue durée de vie sans fuites
- Technologie à piston ouvert non maintenue pour une activation précise

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale: 25 psi (172.4 kPa)

Débit minimal: 25 gpm (94.6 l/min)

Matériel

- Construction en laiton avec un fini en chrome poli durable.

Produits et accessoires recommandés


1421939 Trousse de rallonge

1509698 Assemblage, manomètre Fv, 1/8 po

K-23723 Nettoyant pour robinet



*10-3/4" (273 mm) minimum with a
6" (152 mm) critical level above the fixture



Installation

- Pour les installations de toilette avec raccord supérieur de couplage de 1 1/2 po.
- Peut être installé pour les utilisateurs droitiers ou gauchers

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

