



Kennon® | K-8185-1

Évier de cuisine à double cuve sur colonne/en sous-surface de 33 po

Fonctionnalités

- Double cuvette égale
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Comprend un trou de robinet et une option pour trois trous supplémentaires à défoncer avec un marteau à panne ronde et un poinçon
- Comprend un support d'évier
- Grille d'évier de base K-5186 en option (vendue séparément)
- Le fini mat offre une couleur intense en relief



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- CM1 Matte Black
- CM4 Matte Grey



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 19:38 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	3
Diamètre du trou de drainage:	3-7/8" (98 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	36" (914 mm)
Configuration du bassin:	Bols égaux
Longueur du bassin gauche:	14-9/16" (370 mm)
Largeur du bassin gauche:	16-13/16" (427 mm)
Profondeur du bassin gauche:	9" (229 mm)
Longueur du bassin droit:	14-13/16" (377 mm)
Largeur du bassin droit:	17-11/16" (450 mm)
Profondeur du bassin droit:	9" (229 mm)

Matériel

- Le matériau composite Neoroc® de KOHLER est fiable et construit pour résister au nettoyage quotidien
- Couleur unie dans l'ensemble de l'évier
- Résistant à la chaleur jusqu'à 750 °F
- Résistant aux égratignures, aux taches, aux éclats et aux chocs thermiques


Produits et accessoires recommandés

- K-23726 Traitement pour drains
- K-23730 Nettoyant pour Neoroc
- K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine
- K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge
- K-5186 Support d'évier en acier inoxydable, 13 5/8 x 16 1/2 po, pour cuvette droite
- K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon
- K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Largeur minimum de base d'armoire de 36 po pour installation sur surface ou en sous-surface
- Comprend des gabarits de découpage
- Installation sur surface ou en sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

