

Cairn® | K-8199

Évier de cuisine à double cuve en sous-surface de 33 1/2 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 36 po.
- Double cuvette égale
- Profondeur de 9-1/2" (241 mm) offrant un espace de travail généreux
- La cloison mince crée plus d'espace afin de pouvoir complètement immerger les casseroles
- Le drain arrière augmente l'espace de travail dans le lavabo et l'espace de stockage en dessous de celui-ci
- Comprend un support d'évier
- Comprend les gabarits de découpage et les agrafes d'installation
- Le fini mat offre une couleur intense en relief



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- CM6 Matte White
- CM7 Matte Graphite
- CM1 Matte Black
- CM2 Matte Brown
- CM3 Matte Taupe
- CM4 Matte Grey



Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Diamètre du trou de drainage:	3-7/8" (98 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	36" (914 mm)
Configuration du bassin:	Bols égaux
Longueur du bassin gauche:	14-7/8" (378 mm)
Largeur du bassin gauche:	15-3/16" (386 mm)
Profondeur du bassin gauche:	9-1/2" (241 mm)
Longueur du bassin droit:	15-1/2" (394 mm)
Largeur du bassin droit:	16-3/8" (416 mm)
Profondeur du bassin droit:	9-1/2" (241 mm)

Matériel

- Le matériau composite Neoroc® de KOHLER est fiable et construit pour résister au nettoyage quotidien
- Couleur unie dans l'ensemble de l'évier
- Résistant à la chaleur jusqu'à 750 °F
- Résistant aux égratignures, aux taches, aux éclats et aux chocs thermiques

Produits et accessoires recommandés

K-5656 Support d'évier en acier inoxydable, 13 3/4 x 14 po, pour K-8199

K-23726 Traitement pour drains

K-23730 Nettoyant pour Neoroc

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge


K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon

K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface
- Projet à installation facile d'une seule journée pour une personne

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

