

Riverby® | K-8668-4A1

Évier de cuisine simple, installation sur surface, de 27 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 30 po (762 mm)
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- La cuvette s'incline vers le drain pour réduire au minimum l'accumulation d'eau
- Le drain excentré augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de stockage en dessous de celui-ci.
- Comprend un support d'évier
- Trois trous de robinet et un trou d'accessoire à droite



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-------------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |
| 7 | Black Black |



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	4
Centre(s):	8" (203 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-7/8" (99 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	27" (686 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	24-1/4" (616 mm)
Largeur du bassin:	15-13/16" (402 mm)
Profondeur du bassin:	9" (229 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®



Produits et accessoires recommandés

- K-23726 Traitement pour drains
- K-23725 Nettoyant pour fonte
- K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine
- K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge
- K-35000 Ensemble de trois accessoires pour évier avec plan de travail
- K-35001 Planche à découper en bois d'érable
- K-35002 Porte sceau à glace
- K-35003 Couvercle d'évier avec plan de travail
- K-35004 Planche à découper en PEHD
- K-35005 Plateau de service en marbre
- K-35007 Grille polyvalente repliable
- K-35487 Ensemble de trois seaux à glace
- K-35484 Ensemble de 3 bols de préparation pour plan de travail
- K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon
- K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation sur surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

