

Riverby® | K-8689-5U

Évier de cuisine simple en sous-surface de 33 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 36 po.
- Cuve unique
- Profondeur de 5 1/4 po
- Cinq grands trous pour robinet
- Les grands trous facilitent l'installation des robinets et des accessoires.
- La cuvette s'incline vers le drain pour réduire au minimum l'accumulation d'eau
- Le drain excentré augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de stockage en dessous de celui-ci.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
FF	Sea Salt
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black
TRF	Truffle



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.1/CSA B45.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	5
Centre(s):	8" (203 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-7/8" (98 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	36" (914 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	30-1/4" (769 mm)
Largeur du bassin:	15-13/16" (402 mm)
Profondeur du bassin:	5-1/4" (133 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®





Produits et accessoires recommandés

- K-6237 Support d'évier gauche
- 1411886 Trousse de montage en sous-surface 23 po
- K-6255 Support d'évier droit
- K-23726 Traitement pour drains
- K-23725 Nettoyant pour fonte
- K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine
- K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge
- K-35000 Ensemble de trois accessoires pour évier avec plan de travail
- K-35001 Planche à découper en bois d'érable
- K-35002 Porte sceau à glace
- K-35003 Couvercle d'évier avec plan de travail
- K-35004 Planche à découper en PEHD
- K-35005 Plateau de service en marbre
- K-35007 Grille polyvalente repliable
- K-35487 Ensemble de trois seaux à glace
- K-35484 Ensemble de 3 bols de préparation pour plan de travail
- K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon
- K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit ou un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1 800 4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

