DTV+™ | K-99695

Module de commande du système

Fonctionnalités

- Alimente les interfaces numériques et commande les robinets numériques et d’autres appareils connectés au système.
- Pages Web intégrées pour l’installation et la configuration du système à l’aide d’un ordinateur ou d'un appareil mobile connecté au routeur ou au réseau maison
- Vérifie automatiquement la disponibilité de mises à jour du logiciel (par accès Internet).
- Deux ports pour la connexion de robinets numériques
- Huit ports pour les connexions des composants du système.
- Un port Ethernet pour la connexion câblée au réseau maison ou par l’adaptateur Wi-Fi (vendu séparément)
- Une prise pour la connexion du cordon d'alimentation.
- Fournit des connexions pour tous les composants du système.



FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-24-2026 12:48 - US-CA

Codes/normes

UL 1951
CSA C22.2 No. 14
CSA C22.2 No. 68
cUL Listed
UL Listed

Robinetterie

Vanne incluse :	Numérique

Matériel

- Boîtier thermoplastique renforcé de qualité technique.

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Module de commande:	120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Longueur du cordon d'alimentation:	72" (1829 mm)
Module de commande:	120/240 V, 0.6 A, 50/60 Hz


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

FIN DE SÉRIE

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-24-2026 12:48 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



FIN DE SÉRIE

Installation

- Les pattes en caoutchouc permettent de le placer sur un comptoir ou une tablette; peut également être installé au mur (raccords inclus)
- Pour la configuration de la douche et la configuration des navigateurs Web recommandés : Google Chrome, Firefox, Opera ou Internet Explorer Edge.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Le module de commande est destiné à fonctionner à des températures de 104 °F (40 °C) maximum. Ne pas installer là où la température pourrait dépasser 104 °F (40 °C).
ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Installer le contrôleur plus haut que la vanne numérique pour éviter tout dégât causé par l'eau.
Le module de commande est équipé de pieds en caoutchouc pour pouvoir être placé sur une étagère ou un comptoir.
Installer la prise de courant avant d'installer le contrôleur, à moins de 1,8 m (6 pi) de celui-ci.
Peut être monté dans une cloison murale standard de 2 x 4. Fournir un panneau d'accès pour l'entretien si installé dans une cavité murale de 2 x 4. La cloison murale ne doit pas

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-24-2026 12:48 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER