

Components® | K-T23889

Bec de robinet de lavabo de salle de bain au mur, conception Row, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Bec fixe
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Drain vendu séparément
- Se coordonne aux autres produits de la collection Components



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 10-1/4" (260 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)

Matériel

- Laiton
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- K-23726 Traitement pour drains
- K-78383 Porte-papier hygiénique vertical
- K-78384 Porte-papier hygiénique double recouvert
- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-78372 Porte-serviette de 18 po
- K-78379 Porte-serviette double
- K-78373 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
- K-78375 Porte-serviette double
- K-78377 Bras porte-serviette
- K-78378 Crochet à peignoir
- K-78382 Porte-papier hygiénique pivotant


Produits et accessoires requis

- K-77980-4 Poignée de robinet de lavabo de salle de bain à montage au mur
- ou
- K-77980-4A Poignée de robinet de lavabo de salle de bain à montage au mur
- ou
- K-T77981-4 Poignée à levier pour robinet de lavabo de salle de bain au mur
- ou
- K-T77981-8 Robinet de lavabo de salle de bain à montage au mur avec robinetterie de poignée Oyl
- ou
- K-T77981-9 Robinet de lavabo de salle de bain à montage au mur avec poignée industrielle

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

