

Occasion® | K-T27025-4

Robinetterie de remplisseur de baignoire, montage au sol, avec douchette

Fonctionnalités

- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Bec à arc élevé de 232 mm (9-1/8 po)
- Débit maximum du robinet de baignoire de 30,3 l/min (8 gal/min) à 3,1 bar (45 lb/po²)
- Comprend une douchette ronde Shift+® de 1,75 gal/min et un tuyau de 60 po
- Débit maximum de la douchette de 6,6 l/min (1,75 gal/min) à 5,5 bar (80 lb/po²)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Fait partie de la collection de robinets et d'accessoires pour salle de bain Occasion



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
BMB	Matte Black with Brushed Moderne Brass



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Produits et accessoires requis

- K-97339 Bloc de montage pour certains remplisseurs de baignoire à montage au sol

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 9-1/8" (232 mm)

Débit

Débit du robinet: 8 gpm (30.3 l/min)

Débit maximal nominal de la douchette: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-27060 Porte-serviette de 18 po

K-27061 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

K-27063 Anneau à serviette

K-27064 Porte-papier hygiénique vertical


K-27065 Porte-papier hygiénique pivotant

K-27069 Crochet à peignoir

K-27128 Distributeur de papier hygiénique avec plateau

K-27062 Porte-serviette double 24 po





Installation

- Montage sur le plancher

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

