

## Parallel® | K-T27120-4

Robinetterie de lavabo de salle de bain au mur, 1,2 gal/min.

### Fonctionnalités

- Les deux poignées à levier permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po<sup>2</sup> (4,14 bar)
- Modèle aux lignes épurées facilitant le nettoyage
- S'agence bien avec d'autres produits de la collection Parallel



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| CP  | Polished Chrome               |
| SN  | Vibrant Polished Nickel       |
| BN  | Vibrant Brushed Nickel        |
| BV  | Vibrant Brushed Bronze        |
| BL  | Matte Black                   |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |
| TT  | Vibrant Titanium              |



## Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 372  
NSF/ANSI/CAN 61  
DOE - Energy Policy Act 1992  
EPA WaterSense®  
California Energy Commission (CEC)  
ADA  
ICC/ANSI A117.1  
CSA B651  
OBC

## Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

### Bec

Portée du bec: 8-5/8" (219 mm)  
Drain avec trop-plein: Oui

### Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)

## Matériel

- Construction robuste en laiton pour la durabilité et la fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

## Produits et accessoires recommandés

- K-23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-21897 Porte-papier hygiénique double
- K-23524 Porte-serviette de 18 po
- K-23525 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
- K-23526 Bras porte-serviette
- K-23527 Porte-papier hygiénique vertical
- K-23528 Porte-papier hygiénique pivotant
- K-23529 Crochet à peignoir


## Produits et accessoires requis

- K-410-K Robinet en céramique, 5/8 po, à deux poignées

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





## Installation

- Au mur

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

