

## Pinstripe® Pure | K-TS13134-3A

Trousse de robinetterie de douche Rite-Temp® avec poignée en croix, 9,5 l/min (2,5 gal/min)

### Fonctionnalités

- La poignée unique à croisillons commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température.
- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Protection contre les brûlures
- S'agence avec les robinets, les accessoires et les composants de douche Pinstripe pour agrémenter votre salle de bain
- La technologie de membrane à pression autorégulée maintient la température de sortie à +/-3 degrés Fahrenheit lors des fluctuations de pression
- Comprend une pomme de douche à fonction simple de 9,5 L/min (2,5 gal/min).
- Comprend une plaque à poignée à croisillon en métal conforme à ADA
- Comprend une plaque avec poignée, un bras de douche avec bride et une pomme de douche
- CETTE NOUVELLE ROBINETTERIE K-TS13134-3B REMPLACE LA ROBINETTERIE K-T13134-3B EXISTANTE. LA NOUVELLE ROBINETTERIE EST IDENTIQUE ET COMPREND DES TROUSSES D'ADAPTATEUR POUR LES ROBINETS RITE-TEMP HIFLOW K-304/K-2971 ET LA NOUVELLE SÉRIE K-8304.



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|    |                         |
|----|-------------------------|
| CP | Polished Chrome         |
| SN | Vibrant Polished Nickel |
| BN | Vibrant Brushed Nickel  |



## Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
DOE - Energy Policy Act 1992

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

### Débit

Débit maximal nominal de la pomme de douche: 2.5 gpm (9.5 l/min)

## Robinetterie

Vanne requise : Robinet à pression autorégularisée

## Matériel

- Construction de qualité supérieure avec poignée en métal assurant la durabilité et la fiabilité.
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

## Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

## Produits et accessoires requis

- K-8304 Series Rite-Temp® Ensemble robinet et cartouche

ou

- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet
- K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

ou

- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet (QTY 5)
- K-28305 Cartouche de robinet thermostatique


ou

- K-28304-K Trousse de corps de robinet thermostatique et cartouche

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*





## Installation

- Au mur
- Robinetterie uniquement; robinet requis pour terminer l'installation (vendu séparément).

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez le produit conformément au guide d'installation.

AVIS : Risque d'endommagement du produit. Les vis longues, pour l'installation de la garniture, peuvent endommager le robinet K-2971-KS. Consultez le guide d'installation des garnitures pour vérifier si la trousse d'installation pour mur mince (88526) est nécessaire.

