

Purist® | K-TS14422-3G

Trousse de robinetterie de douche Rite-Temp® avec poignée en croix, 1,75 gal/min

Fonctionnalités

- La technologie de membrane à pression autorégulée maintient la température de sortie à +/-3 degrés Fahrenheit lors des fluctuations de pression
- Protection contre les brûlures
- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Comprend une plaque à poignée à croisillon en métal conforme à ADA
- Comprend une pomme de douche à fonction simple de 1,75 gal/min (6,6 l/min).
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- S'agence bien avec les robinets, les accessoires et les composants de douche Purist pour compléter l'harmonie de votre salle de bains



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la pomme de douche: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Débit maximal nominal de la douchette: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Robinetterie

Vanne requise : Robinet à pression autorégularisée

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires requis

- K-8304 Series Rite-Temp® Ensemble robinet et cartouche

ou

- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet

- K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

ou


- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet (QTY 2)

- K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

Garantie

Visitez le site *Web* pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Robinetterie uniquement; robinet requis pour terminer l'installation (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec des vannes de compensation automatique d'une valeur nominale de 1,6 gal/min (6,1 l/min) ou moins. Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Risque d'endommagement du produit. Les vis longues, pour l'installation de la garniture, peuvent endommager le robinet K-2971-KS. Consultez le guide d'installation des garnitures pour vérifier si la trousse d'installation pour mur mince est nécessaire.

