

Parallel® | K-TS23502-4G

Trousse de robinetterie pour douche et baignoire Rite-Temp®, 1,75 gal/min

Fonctionnalités

- La technologie de membrane à pression autorégulée maintient la température de sortie à +/-3 degrés Fahrenheit lors des fluctuations de pression
- Protection contre les brûlures
- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Bec de baignoire à inverseur de 6 1/4 po (159 mm) avec raccord emboîtable
- Pomme de douche à fonction unique de 1,75 gal/min (6,6 l/min) avec la technologie à injection d'air Katalyst®
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- S'agence bien avec d'autres produits de la collection Parallel



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 6-5/16" (160 mm)

Débit

Débit maximal nominal de la pomme de douche: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Robinetterie

Vannes requises : Contrôle du volume, Robinet à pression autorégularisée, Thermostatique

Matériel

- Construction de qualité supérieure avec poignée en métal assurant la durabilité et la fiabilité.
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-8304 Series Rite-Temp® Ensemble robinet et cartouche

ou

- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet
- K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

ou

- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet (QTY 2)
- K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches


Technologie

- La technologie d'injection d'air Katalyst® injecte de l'air dans l'eau, créant ainsi de plus grosses gouttes pour une pulvérisation plus puissante

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Robinetterie uniquement; robinet requis pour terminer l'installation (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

