

Components® | K-TS78015-4

Robinetterie Rite-Temp® avec poignée à levier

Fonctionnalités

- Comprend une plaque et une poignée à levier
- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- La technologie de membrane à pression autorégularisée maintient la température de sortie à +/-3 degrés Fahrenheit lors des fluctuations de pression
- Protection contre les brûlures
- Fourni avec une poignée industrielle en métal
- S'assortit aux robinets, accessoires et composants de douche Components pour agrémenter votre salle de bain.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Robinetterie

Vannes requises : Contrôle du volume, Robinet à pression autorégularisée, Thermostatique

Matériel

- Construction de qualité supérieure avec poignée en métal assurant la durabilité et la fiabilité.
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-8304 Series Rite-Temp® Ensemble robinet et cartouche

ou

- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet
- K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

ou

- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet
- K-28305 Cartouche de robinet thermostatique

ou

- K-28304-K Trousse de corps de robinet thermostatique et cartouche

ou

- K-28304-KS Ensemble de corps de robinet thermostatique et cartouche avec arrêts de service


ou

- K-28304-KSL Trousse de corps de robinet thermostatique et de cartouche avec robinets d'interruption du service amovibles

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Robinetterie uniquement; robinet requis pour terminer l'installation (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Risque d'endommagement du produit. Les vis longues, pour l'installation de la garniture, peuvent endommager le robinet K-2971-KS. Consultez le guide d'installation des garnitures pour vérifier si la trousse d'installation pour mur mince est nécessaire.

Installez un tuyau droit ou une descente de tube de 7 po (178 mm) à 18 po (457 mm) avec un coude unique entre le robinet et le bec mural.

