

July® | K-TS98008-4G

Trousse de robinetterie pour douche Rite-Temp®, 1,75 gal/min

Fonctionnalités

- La technologie de membrane à pression autorégulée maintient la température de sortie à +/-3 degrés Fahrenheit lors des fluctuations de pression
- Protection contre les brûlures
- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Comprend une plaque à poignée à levier en métal conforme aux normes ADA
- Comprend une pomme de douche à fonction simple de 1,75 gal/min (6,6 l/min).
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- S'harmonise avec les robinets, accessoires et composants de douche July pour compléter votre salle de bain
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la pomme de douche: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Débit maximal nominal de la douchette: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Robinetterie

Vanne requise : Robinet à pression autorégularisée

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires requis

- K-8304 Series Rite-Temp® Ensemble robinet et cartouche

ou

- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet

- K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

ou


- K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de robinet (QTY 2)

- K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

Garantie

Visitez le site *Web* pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Robinetterie uniquement; robinet requis pour terminer l'installation (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec les vannes de compensation automatiques avec la capacité nominale de 1,5 gallon/min (5,7 l/min) ou moins.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Risque d'endommagement du produit. Les vis longues, pour l'installation de la garniture, peuvent endommager le robinet K-2971-KS. Consultez le guide d'installation des garnitures pour vérifier si la trousse d'installation pour mur mince est nécessaire.

