

Features

- Acrylic
- Corner
- Sufficient storage space for skirt edge
- Green Bamboo accessories
- Includes pop up drain
- 1500 x 1500 x 610 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2141-2546
- ANSI Z124.1.2

PLAIN BATH K-20058X



Technical Information

Fixture:	
Basin area:	
Basin area bottom	878 x 408 mm
Basin area top	1280 x 670 mm
To overflow:	
Water depth	390 mm
Capacity	340 liters
Drain hole	ø38 mm (1-1/2")
Overflow hole	ø52 mm
Weight	65 kg
*Approximate measurements for comparison only.	

Installation Notes


Install this product according to the installation guide. Floor support under bath must provide for a minimum of 390 kg/square meter loading.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
20058X	Aleutian triangle plain bath	0: White

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- อะคริลิคเสริมใยแก้ว
- แบบเข้ามุม
- มีพื้นที่วางสิ่งของข้างขอบอ่างน้ำ
- พร้อมกล่องใส่ของทำจากไม้ไผ่
- พร้อมสื่อดิจิตอลแบบป๊อปอัพ
- 1500 x 1500 x 610 มม.

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2141-2546
- ANSI Z124.1.2

อ่างอาบน้ำอะคริลิคแบบเข้ามุม K-20058X



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ่างอาบน้ำ:	
พื้นที่ด้านล่าง	878 x 408 มม.
พื้นที่ด้านบน	1280 x 670 มม.
ถึงระดับน้ำล้น:	
ระดับน้ำลึก	390 มม.
ความจุน้ำ	340 ลิตร
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	Ø38 มม. (1-1/2")
ขนาดรูน้ำล้น	Ø52 มม.
น้ำหนัก	65 กก.
*ระยะค่าประมาณสำหรับเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น	


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง
พื้นที่ที่เครื่องรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 390 กก./ตร.ม.

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
20058X	อ่างอาบน้ำอะคริลิคแบบเข้ามุม รุ่นอลูเซียน	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์