

Features


- Vitreous china
- Undercounter
- With overflow
- Includes 52047 clamp assembly
- 606 x 365 x 203 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- TIS 791-2544

UNDERCOUNTER LAVATORY K-2240X



Technical Information

Fixture:	
Water depth	124 mm
Drain hole	44 mm D.
*Approximate measurements for comparison only.	

Included Components:	
Basin clamp assembly	52047
Adjustable linkage	GP40372
Cut-out template	112603-X7

Installation Notes

Install this product according to instruction in the cut-out template. Supplied basin clamp assemblies require 25 mm minimum countertop thickness. Installer must supply anchors for thinner countertops.



NOTICE: Countertop manufacturer or cutter must use the cut-out template provided with the product, or a current one provided by Kohler Co. (call 0-2204-6222) Kohler Co. is not responsible for cutout errors when the incorrect cut-out template is used.

Specified Model


Model	Description	Color/Finished
K-2240X	Vintage undercounter lavatory	0: White

Recommended Accessory		
K-9018	P-trap	CP: Polished Chrome


Dimensions are approximate.
Unit: mm



Male Installation



Wood Installation



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทียสไชน่า (Vitreous china)
- ติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
- พร้อมรูน้ำล้น
- พร้อมชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้า รหัส 52047
- 606 x 365 x 203 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- มอก. 791-2544

ข้อมูลเฉพาะ


สุขภัณฑ์	
ระยชน้ำลึก	124 มม.
ขนาดรูสะดืออ่าง	เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 มม.
*ระยชค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น	
ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
ชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้า	52047
ชุดก้านต่อควบคุมการระบายน้ำแบบปรับได้	GP40372
กระดาดแม่แบบ	112603-X7

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-2240X	อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น วินเทจ	0: สีขาว
อุปกรณ์แนะนำ		
K-9018	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	CP: สีโครมเงา


ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ K-2240X





ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในกระดาดแม่แบบ

ชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้าที่มาพร้อมกับอ่างล้างหน้าเหมาะกับการติดตั้งกับเคาน์เตอร์ที่มีความหนาอย่างน้อย 25 มม. หากเคาน์เตอร์มีความหนาน้อยกว่านี้ ผู้ติดตั้งจะต้องใช้ฟุกกรวมในการติดตั้ง

ข้อพึงระวัง: การตัดรูเจาะเคาน์เตอร์ต้องใช้กระดาดแม่แบบที่อยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ หรือได้รับจากบริษัทโคห์เลอร์ฯ เท่านั้น (โทร. 0-2204-6222) บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบการตัดเคาน์เตอร์ที่เกิดจากการผิดพลาดหากใช้กระดาดแม่แบบที่ไม่ถูกต้อง



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์