

Installation Guide


Waterless Urinal

Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

1048745-2-G

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Before You Begin




CAUTION: Risk of personal injury. Handle this product with care. Vitreous china can break or chip if handled carelessly.



CAUTION: Risk of property damage. When connecting waterless urinals to the building drain waste vent system, do not use copper pipe or copper tube connectors. The use of a copper connector will result in corrosion of the connector and potential building structure damage caused by leakage.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Carefully inspect the new urinal for damage.
- Roughing-in remains the same when using the optional 3" outlet spud.
- Fixture dimensions are nominal and conform to tolerances by ASME Standard A112.19.2/CSA B45.1.
- Site preparation may require additional tools and hardware.



Roughing-In

- Roughing-in dimensions are identical if using an optional 3" outlet spud.
- The urinal complies with ADA requirements when the rim is mounted no higher than 17" (432 mm) from the finished floor.

1. Prepare the Site


NOTE: If an existing waste pipe will be used and will result in an acceptable rim height (refer to the rough-in dimensions), follow the retrofit installation instructions.

For Retrofit Installations

- Turn the water supply OFF, remove the existing urinal, then cap the water supply line inside the wall.

For New Installations

- Install a waste pipe as necessary to conform to the roughing-in dimensions.
- Install adequate support framing for the wall hangers.



2. Install the Urinal



CAUTION: Risk of personal injury. Handle with care. Vitreous china can break or chip if the product is handled carelessly.

IMPORTANT! Do not overtighten the bolts.

For Retrofit Installations

NOTE: The lip height of the urinal will be 6" (152 mm) above the center of the outlet location. If this lip height is not acceptable, relocate the outlet to achieve an acceptable lip height. The existing collar may be used with the bracket.

For All Installations

- Reference the installation template and position each wall hanger at the vertical dimension above the outlet hole shown on the template. To allow for vertical adjustment, install the initial screws through the center of the slots on the wall hangers.
- Apply thread sealant tape to the threads on the waste pipe, then install the collar to the waste pipe.
- Center the bracket on top of the collar. Secure two screws through the slots on the bracket and into the threaded holes on the collar.
- With the beveled surface of the gasket facing away from the collar, seat the gasket firmly against the collar.
- Carefully position the urinal on the wall hangers.

Install the Urinal (cont.)

- Verify that the urinal is properly positioned, then remove the urinal from the wall.

NOTE: If adjustment is necessary, make vertical adjustments along the slots on each wall hanger until the urinal can be secured to the collar.

- Install permanent screws or lag bolts into the holes on the wall hangers, as shown on the installation template.
- Carefully position the urinal on the wall hangers, then secure the urinal to the bracket using the washers and bolts provided.


3. Complete the Installation

- Pour 1/2 gallon (1.89 L) of water into the trapway.
- Check for leaks. Repair as needed.
- Pour 3 ounces (89 ml) of sealing liquid (provided) into the trapway. The sealing liquid will float on top of the water in the trapway.
- Position the strainer in the drain hole.
- Set the urinal ball in the urinal.

Guide d'installation
Urinoir sans eau



Outils et matériel



Avant de commencer




CAUTION: Risque de blessures. Manipuler ce produit avec précaution. La porcelaine vitrifiée peut se briser ou se fendre si elle est manipulée avec négligence.



CAUTION: Risque de dommages matériels. Lors de la connexion d'urinoirs sans eau sur le système d'égout d'un bâtiment, ne pas utiliser des raccords de tuyaux en cuivre ou des tubes en cuivre. Les raccords en cuivre finiront par se corroder et le bâtiment pourrait subir des dommages en raison des fuites.

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Examiner soigneusement le nouvel urinoir pour y déceler tout dommage.
- Le raccordement demeure le même lors de l'utilisation du raccord de sortie optionnel de 3".
- Les dimensions de l'appareil sanitaire sont nominales et conformes aux tolérances indiquées par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1.
- La préparation du site pourrait nécessiter des outils et du matériel supplémentaires.



Raccordement

- Les dimensions de raccordement sont identiques si un raccord de sortie de 3" est utilisé.
- L'urinoir est conforme aux exigences de l'ADA lorsque le rebord n'est pas monté à plus de 17" (432 mm) du plancher fini.

1. Préparer le site

NOTE: Si un tuyau d'évacuation existant est utilisé et résulte en une hauteur de rebord acceptable (se reporter aux dimensions de raccordement), suivre les instructions d'installation rétroactive.

Pour les installations rétroactives


- Couper l'alimentation en eau, retirer l'urinoir existant, puis boucher la conduite d'alimentation en eau à l'intérieur du mur.

Pour les nouvelles installations

- Installer un tuyau d'évacuation selon les besoins pour se conformer aux dimensions de raccordement.

Préparer le site (cont.)

- Installer un cadrage de support adéquat pour les crochets muraux.



2. Installer l'urinoir



CAUTION: Risque de blessures. Manipuler avec précaution. La porcelaine vitrifiée peut se briser ou se fendre si le produit est manipulé avec négligence.

IMPORTANT! Ne pas serrer les boulons excessivement.

Pour les installations rétroactives

NOTE: La hauteur de la lèvre de l'urinoir se trouvera à 6" (152 mm) au-dessus du centre de l'emplacement de la sortie. Si la hauteur de la lèvre n'est pas acceptable, déplacer la sortie pour obtenir une hauteur de lèvre acceptable. Le collier existant peut être utilisé avec le support.

Pour toutes les installations

- Se référer au gabarit d'installation et positionner chaque étrier mural à la dimension verticale au-dessus du trou de sortie indiqué sur le gabarit. Pour permettre un ajustement mural, installer les vis initiales par le centre des fentes sur les étriers muraux.
- Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur les filets du tuyau d'évacuation, puis installer le collier sur ce dernier.
- Centrer le support sur le dessus du collier. Fixer deux vis par les fentes sur le support et dans les trous filetés sur le collier.
- Avec la surface biseautée du joint tournée vers le sens opposé du collier, assier le joint fermement contre le collier.

Installer l'urinoir (cont.)

- Positionner l'urinoir avec précaution sur les supports muraux.
- Vérifier que l'urinoir est positionné correctement, puis retirer l'urinoir du mur.


NOTE: Si un ajustement est nécessaire, effectuer des ajustements verticaux le long des fentes sur chaque étrier mural, jusqu'à ce que l'urinoir puisse être sécurisé sur le collier.

- Installer les vis permanentes ou les tire-fonds dans les trous sur les étriers muraux, comme indiqué sur le gabarit d'installation.
- Positionner l'urinoir avec précaution sur les étriers muraux, puis fixer l'urinoir sur le support en utilisant les rondelles et les boulons fournis.


3. Terminer l'installation

- Verser 1/2 gallon (1,89 l) d'eau dans le siphon.
- Rechercher des fuites éventuelles. Effectuer les réparations nécessaires.
- Verser 3 onces (89 ml) de liquide d'étanchéité (fourni) dans le siphon. Le liquide d'étanchéité flottera sur le dessus de l'eau dans le siphon.
- Positionner la crépine dans le trou du drain.
- Poser la balle d'urinoir dans l'urinoir.

Guía de instalación
Mingitorio de operación en seco



Herramientas y materiales



Antes de comenzar



CAUTION: Riesgo de lesiones personales. Trate este producto con cuidado. La porcelana vitrificada se puede romper o desmenuzarse si no se trata con cuidado.



CAUTION: Riesgo de daños a la propiedad. Al conectar mingitorios de operación en seco al sistema de ventilación de desagüe del edificio, no use tubería de cobre ni conectores de tubo de cobre. El uso de conectores de cobre ocasiona corrosión en el conector y daños potenciales a la estructura de edificio debido a fugas.

- Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Revise atentamente el nuevo mingitorio para cerciorarse de que no esté dañado.
- Las dimensiones de instalación no cambian si se utiliza el tubo conector de salida opcional de 3".
- Las dimensiones del producto son nominales y cumplen las tolerancias de la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1.
- La preparación del sitio puede requerir herrajes y herramientas adicionales.




Diagrama de instalación

- Las dimensiones de instalación son idénticas si se usa un tubo conector de salida opcional de 3".
- El mingitorio cumple los requisitos de la ADA cuando el reborde se instala a una altura no mayor de 17" (432 mm) del piso acabado.

1. Prepare el sitio

NOTE: Si se va a usar una tubería de desechos ya instalada y se mantiene una altura de reborde aceptable (consulte las dimensiones de instalación), siga las instrucciones de instalaciones de conversión.

En instalaciones de conversión


- Cierre el suministro de agua, retire el mingitorio actual y luego tapone la línea de suministro de agua dentro de la pared.

En instalaciones nuevas

- Instale una tubería de desechos según sea necesario para ajustarse a las dimensiones de instalación.

Prepare el sitio (cont.)

- Instale la estructura de soporte adecuada para los soportes de suspensión mural.



2. Instale el mingitorio



CAUTION: Riesgo de lesiones personales. Trate el producto con cuidado. La porcelana vitrificada se puede romper o despostillar si no se trata con cuidado.

IMPORTANT! No apriete demasiado los pernos.

En instalaciones de conversión

NOTE: La altura del labio del mingitorio debe quedar a 6" (152 mm) sobre el centro del lugar de la salida. Si esta altura del labio no es aceptable, cambie la salida para que la altura del labio sea aceptable. El collarín actual puede usarse con el soporte.

En todas las instalaciones

- Consulte la plantilla de instalación y coloque cada soporte de suspensión mural en la dimensión vertical sobre el orificio de salida que se indica en la plantilla. Para permitir ajustes verticales, instale los tornillos iniciales a través del centro de las ranuras en los soportes de suspensión mural.
- Aplique cinta selladora de roscas a las roscas en la tubería de desechos, e instale el collarín a la tubería de desechos.
- Centre el soporte sobre el collarín. Meta y apriete 2 tornillos a través de las ranuras en el soporte y dentro de los orificios roscados en el collarín.
- Con la superficie cónica del empaque orientada al lado opuesto del collarín, asiente el empaque con firmeza contra el collarín.

Instale el mingitorio (cont.)

- Con cuidado coloque el mingitorio en los soportes de suspensión mural.
- Verifique que el mingitorio esté bien colocado y luego retírelo de la pared.

NOTE: Si es necesario hacer ajustes, haga los ajustes verticales a lo largo de las ranuras en cada soporte de suspensión mural hasta que el mingitorio pueda ser fijado al collarín.

- Instale tornillos permanentes o tornillos de rosca para madera en los orificios en los soportes de suspensión mural, como se indica en la plantilla de instalación.
- Coloque con cuidado el mingitorio en los soportes de suspensión mural, y luego fije el mingitorio al soporte con las arandelas y los pernos que se incluyen.

3. Termine de hacer la instalación

- Vacíe 1/2 galón (1,89 L) de agua en la boca de sifón.
- Verifique que no haya fugas. Haga las reparaciones necesarias.
- Vacíe 3 onzas (89 ml) de líquido sellador (se incluye) en la boca de sifón. El líquido sellado flotará sobre el agua en la boca de sifón.
- Coloque la coladera en el orificio para el desagüe.
- Ponga la bola para mingitorio en el mingitorio.

1048745-2-G

1048745-2-G

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2018 Kohler Co.

1048745-2-G