

Features

- Brass construction.
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty.
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- Lever handle(s).
- G1/2" thread connection(s)
- Smaller size and reduce weight by using 35 mm valve.
- For use with a handshower and hose (sold separately).

Codes/Standards Applicable

- Specified model meets or exceeds the following:
- GB 18145-2014

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


WALL-MOUNT SHOWER VALVE-COLD WATER ONLY K-38170T-4CD



Specified Model

Model	Description	Color/Finishes	
K-38170T-4CD	PARALLEL Wall-Mount Shower Valve-Cold Water Only	<input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome	<input type="checkbox"/> Others

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.




Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.758 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.(Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธเลอร์ คงทน เงางาม
- มือบิดแบบก้านโยก
- เกลียวข้อต่อขนาด G1/2"
- ขนาดและน้ำหนักที่เบา ด้วยวาล์วขนาด 35 มม.
- ใช้ร่วมกับหัวฝักบัวแบบสายอ่อนและสายฝักบัว (จำหน่ายแยก)

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- GB 18145-2014

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


วาล์ว เปิด-ปิด น้ำเย็นแบบก้านโยก K-38170T-4CD



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-38170T-4CD	วาล์ว เปิด-ปิด น้ำเย็น แบบก้านโยก รุ่นพาราเรล	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> สีอื่นๆ


ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคโธเลอร์ในประเทศของท่าน



หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์