

Oblo™ | K-103B76-SANA

Robinet de lavabo de salle de bain à un trou sans contact avec technologie de capteur Kinesis®,
0,5 gal/min

Fonctionnalités

- La technologie Kinesis® avec capteur dissimulé à l'aspect épuré offre une activation exceptionnellement précise et fiable dans des modes d'installation variables
- L'installation sous comptoir permet de réduire la zone de surface du robinet et facilite l'entretien
- Une conception esthétique épurée design pour les espaces sanitaires commerciaux
- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min)
- Nécessite une alimentation par pile, une alimentation CA enfichable ou le système Hybrid Energy System (chacun vendu séparément)
- Utilisation sur demande avec cycle de fonctionnement continu de 30 secondes maximum pour éviter le vandalisme et économiser l'eau
- Aérateur résistant au vandalisme
- Tuyau d'alimentation flexible tressé en acier inoxydable 18 po (457 mm) pour une installation facile
- Mélangeur mécanique dissimulé vendu séparément
- Conforme au Safe Drinking Water Act (SDWA)
- La boîte comprend : Ensemble de bec, drain à grille, ensemble de boîte de commande, tuyau d'alimentation et quincaillerie d'installation standard



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
BN	Vibrant Brushed Nickel
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 4-7/8" (124 mm)

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

Matériel

- Bec en laiton
- Robinet en laiton coulé

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-13480-A Alimentation CA simple, orifices de sortie de l'Amérique du Nord

ou

- K-13481-A Alimentation multiprise, orifices de sortie de l'Amérique du Nord

ou

- 1359812 Unité d'alimentation c.c.

ou

- 1377524 Assemblage de cellule d'alimentation

Technologie

- La technologie de capteur Kinesis® offre une détection sur demande pour des économies d'eau maximales

Service électrique requis


Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

120/240 V, 50/60 Hz

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage à un trou

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Un trou de montage d'un diamètre de 1-1/4 po (32 mm) minimum à 1-1/2 po (38 mm) maximum est requis.

La distance minimum requise entre l'arrière du bec du robinet et le mur est égale à 1-3/4 po (44 mm). Ceci permettra un dégagement approprié pour accéder à la vis d'arrêt.

La distance maximum requise entre le bord de la vasque du lavabo de salle de bains et la base du bec du robinet doit être égale à 1-3/4 po (44 mm).

Ce produit requiert un bloc d'alimentation c.a. (non compris).

