

Composed® | K-103C37-SANA

Robinet de lavabo de salle de bain à un trou sans contact avec technologie de capteur Kinesis® et mélange de température, à alimentation CA, 0,5 gal/min

Fonctionnalités

- La technologie Kinesis® avec capteur dissimulé à l'aspect épuré offre une activation exceptionnellement précise et fiable dans des modes d'installation variables
- L'installation sous comptoir permet de réduire la zone de surface du robinet et facilite l'entretien
- Une conception esthétique épurée design pour les espaces sanitaires commerciaux
- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min)
- Nécessite un adaptateur secteur unique ou multiple (vendu séparément)
- Utilisation sur demande avec cycle de fonctionnement continu de 30 secondes maximum pour éviter le vandalisme et économiser l'eau
- Aérateur résistant au vandalisme
- Tuyau d'alimentation flexible tressé en acier inoxydable 18 po (457 mm) pour une installation facile
- Drain à grille
- Comprend un mélangeur mécanique dissimulé
- Conforme au Safe Drinking Water Act (SDWA)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
BN	Vibrant Brushed Nickel
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5-13/16" (147 mm)

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

Matériel

- Bec de construction en laiton
- Robinet en laiton coulé

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-13480 Bloc d'alimentation c.a. simple, fiches internationales

ou

- K-13480-A Alimentation CA simple, orifices de sortie de l'Amérique du Nord

ou

- K-13481 Bloc d'alimentation à prises multiples, fiches internationales

ou

- K-13481-A Alimentation multiprise, orifices de sortie de l'Amérique du Nord

Technologie

- La technologie de capteur Kinesis® offre une détection sur demande pour des économies d'eau maximales

Service électrique requis

Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

120/240 V, 50/60 Hz


Caractéristiques des composants électriques

Longueur du cordon d'alimentation: 60" (1524 mm)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage à un trou
- Comprend un ensemble de bec, un drain à grille, un ensemble de boîte de commande, un tuyau d'alimentation, un mélangeur et du matériel de montage standard

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Un trou de montage d'un diamètre de 1-1/4 po (32 mm) minimum à 1-1/2 po (38 mm) maximum est requis.

La distance minimum requise entre l'arrière du bec du robinet et le mur est égale à 1-3/4 po (44 mm). Ceci permettra un dégagement approprié pour accéder à la vis d'arrêt.

La distance maximum requise entre le bord de la vasque du lavabo de salle de bains et la base du bec du robinet doit être égale à 1-3/4 po (44 mm).

Ce produit requiert un bloc d'alimentation c.a. (non compris).

