

Kumin® | K-106K37-SANA

Robinet sans contact à alimentation hybride avec mélangeur de température et technologie de capteur Kinesis®

Fonctionnalités

- La technologie Kinesis® avec capteur dissimulé à l'aspect épuré offre une activation exceptionnellement précise et fiable dans des modes d'installation variables
- L'installation sous comptoir permet de réduire la zone de surface du robinet et facilite l'entretien
- Une conception esthétique épurée design pour les espaces sanitaires commerciaux
- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min)
- Alimenté par le système d'énergie hybride (HES) de Kohler, qui fournit une alimentation sans entretien jusqu'à 30 ans (environ 875 000 cycles)
- Utilisation sur demande avec cycle de fonctionnement continu de 30 secondes maximum pour éviter le vandalisme et économiser l'eau
- Aérateur résistant au vandalisme
- Drain à grille
- Comprend un mélangeur mécanique dissimulé
- Conforme au Safe Drinking Water Act (SDWA)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5-5/16" (135 mm)

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

Matériel

- Bec de construction en métal
- Robinet en laiton coulé

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

Technologie

- La technologie de capteur Kinesis® offre une détection sur demande pour des économies d'eau maximales





Installation

- Montage à un trou
- Comprend un ensemble de bec, un drain à grille, un ensemble de boîte de commande, un tuyau d'alimentation, un mélangeur et du matériel de montage standard
- Comprend une cellule hybride

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Un trou de montage d'un diamètre de 1-1/4 po (32 mm) minimum à 1-1/2 po (38 mm) maximum est requis.

La distance minimum requise entre l'arrière du bec du robinet et le mur est égale à 1-3/4 po (44 mm). Ceci permettra un dégagement approprié pour accéder à la vis d'arrêt.

La distance maximum requise entre le bord de la vasque du lavabo de salle de bains et la base du bec du robinet doit être égale à 1-3/4 po (44 mm).

