

Loure® | K-106L77-SANL

Robinet sans contact à alimentation hybride avec mélangeur de température et technologie de capteur Kinesis®

Fonctionnalités

- La technologie Kinesis® avec capteur dissimulé à l'aspect épuré offre une activation exceptionnellement précise et fiable dans des modes d'installation variables
- L'installation sous comptoir permet de réduire la zone de surface du robinet et facilite l'entretien
- Une conception esthétique épurée design pour les espaces sanitaires commerciaux
- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min)
- Alimenté par le système d'énergie hybride (HES) de Kohler, qui fournit une alimentation sans entretien jusqu'à 30 ans (environ 875 000 cycles)
- Utilisation sur demande avec cycle de fonctionnement continu de 30 secondes maximum pour éviter le vandalisme et économiser l'eau
- Orifice de sortie résistant au vandalisme avec orifice de sortie laminaire
- Tuyau d'alimentation flexible tressé en acier inoxydable 18 po (457 mm) pour une installation facile
- Drain à grille
- Comprend un mélangeur mécanique dissimulé
- Conforme au Safe Drinking Water Act (SDWA)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Service électrique requis

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 3-7/8" (99 mm)

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

Matériel

- Bec en laiton
- Robinet en laiton coulé

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

Technologie

- La technologie de capteur Kinesis® offre une détection sur demande pour des économies d'eau maximales





Installation

- Montage à un trou
- Comprend un ensemble de bec, un drain à grille, un ensemble de boîte de commande, un tuyau d'alimentation, un mélangeur et du matériel de montage standard
- Comprend une cellule hybride

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Un trou de montage d'un diamètre de 1-1/4 po (32 mm) minimum à 1-1/2 po (38 mm) maximum est requis.

La distance minimum requise entre l'arrière du bec du robinet et le mur est égale à 1-3/4 po (44 mm). Ceci permettra un dégagement approprié pour accéder à la vis d'arrêt.

La distance maximum requise entre le bord de la vasque du lavabo de salle de bains et la base du bec du robinet doit être égale à 1-3/4 po (44 mm).

