

Rite-Temp® | K-11748-KS

Robinet à pression autorégularisée 1/2 po avec inverseur à bouton-poussoir et robinets d'arrêt à tournevis

Fonctionnalités

- Conception à membrane à pression autorégularisée Rite-Temp®
- Mécanisme à pression autorégularisée de la conception de cartouche à membrane monopièce pour faciliter la maintenance
- Le mélangeur passe de chaud à froid
- Mécanisme d'inverseur intégral
- Réglage de la limite de température maximum pour une sécurité accrue
- Disponible avec ou sans butées à tournevis
- Conçu pour une pomme de douche ou une douchette



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16

California Energy Commission (CEC)

Robinetterie

Vannes incluses : Inverseur, Robinet à pression
autorégularisée

Robinetterie de douche

Débit maximal à 45 psi : 5 gpm (18.9 l/min)

Pression : 45 psi (3.1 bar)

Pression statique
maximale : 125 psi (8.6 bar)

Pression de service
minimale : 20 psi (1.4 bar)


Matériel

- Corps de robinet en laiton
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec des pommes de douche ou des douchettes d'une valeur nominale de 0 gal/min (0 l/min) ou plus.

