

sok® | K-1189-RE

Baignoire encastrée Effervescence, 63 x 31 1/2 po, avec drain à gauche

Fonctionnalités

- Élément chauffant intégré
- Télécommande
- Trop-plein en gouttière pour l'immersion profonde et l'effet de plan d'eau infini



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À gauche
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	45" x 25-1/2" (1143 mm x 648 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	61-1/2" x 30-1/4" (1562 mm x 768 mm)
Profondeur de l'eau:	23-1/2" (597 mm)
Capacité en eau:	142 gal (537.5 L)
Charge minimale au sol:	59 lbs/ft²
Poids:	277 lbs (125.6 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 73-1/2" x 39-1/2" (1867 mm x 1003 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
K-23726 Traitement pour drains
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches
K-923 Remplisseur de baignoire mural ou au plafond

Produits et accessoires requis

- K-7193 Drain pour baignoire avec trop-plein

Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe: 240 V, 20 A, 50/60 Hz

Élément chauffant: 240 V, 20 A, 50/60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Pompe: 240 V, 17 A, 50/60 Hz


Nombre de vitesses: Variable

Élément chauffant: 240 V, 17 A, 50/60 Hz, 4000 W

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Encastré

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Consulter les codes locaux et nationaux pour les exigences d'espace d'air minimum lors de l'installation d'un bec sur le comptoir du robinet.

L'appareil doit être rempli à travers le bassin de baignoire.

