

Mariposa® | K-1224-W1

Baignoire à hydromassage encastrée, 66 po x 35 7/8 po, avec surface chauffante Bask® et drain d'extrémité

Fonctionnalités

- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Trois réglages permettent d'adapter la température de la surface à vos désirs
- L'hydromassage à une vitesse offre performance et valeur grâce à 5 jets complètement réglables
- Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être réglés à chaque jet
- La forme en sablier ajoute du style et de l'élégance à votre salle de bain
- Surface inférieure texturée



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	1-15/16" (49 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	48" x 24" (1219 mm x 610 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	59" x 30" (1499 mm x 762 mm)
Profondeur de l'eau:	14" (356 mm)
Capacité en eau:	67 gal (253.6 L)
Charge minimale au sol:	48 lbs/ft²
Poids:	116 lbs (52.6 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 64" x 34" (1626 mm x 864 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-9695 Trousse de robinetterie pour baignoire à hydromassage avec 5 jets
K-23726 Traitement pour drains
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
 - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po
 - K-37383 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble 30 po, avec tuyau
- ou
- K-78439 Drain de baignoire à câble 45 po
 - K-37385 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble de 45 po, sans tuyau

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe, Surface chauffante: 120 V, 15 A, 60 Hz


Caractéristiques des composants électriques

Pompe: 120 V, 7.5 A, 60 Hz
Nombre de vitesses: Single
Surface chauffante: 120 V, 1.1 A, 60 Hz, 65 W

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Drain réversible.
- Encastré

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

