

## Mariposa® | K-1239-HB

Baignoire à hydromassage chauffée encastrée de 60 po x 36 po

### Fonctionnalités

- L'hydromassage à une vitesse offre performance et valeur grâce à 5 jets complètement réglables
- Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être réglés à chaque jet
- Élément chauffant intégré
- La forme en sablier ajoute du style et de l'élégance à votre salle de bain
- Surface inférieure texturée
- Plusieurs choix d'emplacement de la pompe pour plus d'options d'installation et d'accès



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

0 White



## Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10  
CSA B45.5/IAPMO Z124  
ASTM E162  
ASTM E662  
UL 1795  
UL Listed

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emplacement du drain:                 | Reversible                                                    |
| Diamètre du trou de drainage:         | 2-1/4" (57 mm)                                                |
| Surface plane minimale pour la porte: | 2" (51 mm)                                                    |
| Zone inférieure de la baignoire:      | 46" x 24" (1168 mm x 610 mm)                                  |
| Zone supérieure de la baignoire:      | 54" x 27" (1372 mm x 686 mm)                                  |
| Profondeur de l'eau:                  | 14" (356 mm)                                                  |
| Capacité en eau:                      | 63 gal (238.5 L)                                              |
| Charge minimale au sol:               | 44 lbs/ft²                                                    |
| Poids:                                | 110 lbs (49.9 kg)                                             |
| Gabarit de découpe:                   | Encastrable/Montage par le haut, 58" x 34" (1473 mm x 864 mm) |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible  
K-9695 Trousse de robinetterie pour baignoire à hydromassage avec 5 jets  
K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible  
K-23726 Traitement pour drains  
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches  
K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC  
K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC  
K-7265 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton  
K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

## Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif

ou

- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po
- K-37383 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble 30 po, avec tuyau

ou

- K-78439 Drain de baignoire à câble 45 po
- K-37385 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble de 45 po, sans tuyau



---

## Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe: 120 V, 15 A, 60 Hz

Élément chauffant: 120 V, 15 A, 60 Hz

## Caractéristiques des composants électriques

Pompe: 120 V, 7.5 A, 60 Hz

Nombre de vitesses: Single


Élément chauffant: 120 V, 12.5 A, 60 Hz, 1500 W

---

## Garantie



Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF)

 Recommended Faucet Location



## Installation

- Drain réversible.
- Encastré

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

La pompe doit être repositionnée à l'emplacement personnalisé au moment de l'installation. Prévoir un dégagement adéquat.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

