

## Mariposa® | K-1239-HR

Baignoire à hydromassage chauffée en alcôve de 60 po x 36 po, drain à droite

### Fonctionnalités

- L'hydromassage à une vitesse offre performance et valeur grâce à 5 jets complètement réglables
- Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être réglés à chaque jet
- Élément chauffant intégré
- La forme en sablier ajoute du style et de l'élégance à votre salle de bain
- Tablier intégral
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

0 White



## Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10  
 CSA B45.5/IAPMO Z124  
 ASTM E162  
 ASTM E662  
 UL 1795  
 UL Listed

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Emplacement du drain:            | À droite                     |
| Diamètre du trou de drainage:    | 2-1/4" (57 mm)               |
| Zone inférieure de la baignoire: | 46" x 24" (1168 mm x 610 mm) |
| Zone supérieure de la baignoire: | 54" x 27" (1372 mm x 686 mm) |
| Profondeur de l'eau:             | 14" (356 mm)                 |
| Capacité en eau:                 | 63 gal (238.5 L)             |
| Charge minimale au sol:          | 44 lbs/ft²                   |
| Poids:                           | 110 lbs (49.9 kg)            |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible  
 K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible  
 K-23726 Traitement pour drains  
 K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches  
 K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC  
 K-7265 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton  
 K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

## Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
  - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po
  - K-37383 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble 30 po, avec tuyau
- ou
- K-78439 Drain de baignoire à câble 45 po
  - K-37385 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble de 45 po, sans tuyau

## Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Pompe:             | 120 V, 15 A, 60 Hz |
| Élément chauffant: | 120 V, 15 A, 60 Hz |

## Caractéristiques des composants électriques

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Pompe:              | 120 V, 7.5 A, 60 Hz          |
| Nombre de vitesses: | Single                       |
| Élément chauffant:  | 120 V, 12.5 A, 60 Hz, 1500 W |


## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.






No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF)

 Recommended Faucet Location



Integral Flange Detail



## Installation

- Drain à droite
- En alcôve

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

