

Mariposa® | K-1239-RH

Baignoire à hydromassage chauffée en alcôve de 60 po x 36 po, drain à droite et élément chauffant

Fonctionnalités

- L'hydromassage à une vitesse offre performance et valeur grâce à 5 jets complètement réglables
- Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être réglés à chaque jet
- Élément chauffant intégré
- La forme en sablier ajoute du style et de l'élégance à votre salle de bain
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À droite
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	46" x 24" (1168 mm x 610 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	54" x 27" (1372 mm x 686 mm)
Profondeur de l'eau:	14" (356 mm)
Capacité en eau:	63 gal (238.5 L)
Charge minimale au sol:	44 lbs/ft²
Poids:	110 lbs (49.9 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
K-23726 Traitement pour drains
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches
K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC
K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC
K-7265 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton
K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
 - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po
 - K-37383 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble 30 po, avec tuyau
- ou
- K-78439 Drain de baignoire à câble 45 po
 - K-37385 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble de 45 po, sans tuyau

Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe:	120 V, 15 A, 60 Hz
Élément chauffant:	120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Pompe:	120 V, 7.5 A, 60 Hz
Nombre de vitesses:	Single
Élément chauffant:	120 V, 12.5 A, 60 Hz, 1500 W


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.






No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF)

 Recommended Faucet Location



Integral Flange Detail

Pump/Control Access
(if apron is not used)
20" (508 mm) W x
15" (381 mm) H



Installation

- Drain à droite
- En alcôve

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

