

## Composed® | K-123C36-SANA

Robinet de lavabo de salle de bain au mur sans contact à alimentation CA avec technologie de capteur Kinesis®

### Fonctionnalités

- La technologie Kinesis® avec capteur dissimulé à l'aspect épuré offre une activation exceptionnellement précise et fiable dans des modes d'installation variables
- L'installation sous comptoir permet de réduire la zone de surface du robinet et facilite l'entretien
- Une conception esthétique épurée design pour les espaces sanitaires commerciaux
- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min)
- Nécessite un adaptateur secteur unique ou multiple (vendu séparément)
- Utilisation sur demande avec cycle de fonctionnement continu de 30 secondes maximum pour éviter le vandalisme et économiser l'eau
- Orifice de sortie résistant au vandalisme avec écoulement aéré
- Tuyau d'alimentation flexible tressé en acier inoxydable 18 po (457 mm) pour une installation facile
- Conforme au Safe Drinking Water Act (SDWA)



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| CP  | Polished Chrome               |
| BN  | Vibrant Brushed Nickel        |
| BL  | Matte Black                   |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



## Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 372  
NSF/ANSI/CAN 61  
DOE - Energy Policy Act 1992  
California Energy Commission (CEC)  
ADA  
ICC/ANSI A117.1  
CSA B651  
OBC

## Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

### Bec

Portée du bec: 8-9/16" (217 mm)

### Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

## Matériel

- Bec en laiton
- Robinet en laiton coulé

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

## Produits et accessoires requis

- K-13480-A Alimentation CA simple, orifices de sortie de l'Amérique du Nord

ou

- K-13481-A Alimentation multiprise, orifices de sortie de l'Amérique du Nord

## Service électrique requis


Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

120/240 V, 50/60 Hz

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





## Installation

- Au mur

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

