

## Mariposa® | K-1257-CB

Baignoire à hydromassage encastrée de 72 po x 36 po

### Fonctionnalités

- La baignoire à hydromassage à une vitesse offre performance et excellent rapport qualité-prix grâce à 6 jets complètement réglables
- Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être réglés à chaque jet
- Une opulente longueur offre une aire de baignade spacieuse
- La forme en sablier ajoute du style et de l'élégance à votre salle de bain
- Surface inférieure texturée
- Plusieurs choix d'emplacement de la pompe pour plus d'options d'installation et d'accès



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

0 White



## Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10  
CSA B45.5/IAPMO Z124  
ASTM E162  
ASTM E662  
UL 1795  
UL Listed

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emplacement du drain:                 | Reversible                                                    |
| Diamètre du trou de drainage:         | 2-1/4" (57 mm)                                                |
| Surface plane minimale pour la porte: | 2" (50 mm)                                                    |
| Zone inférieure de la baignoire:      | 50" x 24" (1270 mm x 610 mm)                                  |
| Zone supérieure de la baignoire:      | 65" x 27" (1651 mm x 686 mm)                                  |
| Profondeur de l'eau:                  | 14" (356 mm)                                                  |
| Capacité en eau:                      | 72 gal (272.5 L)                                              |
| Charge minimale au sol:               | 41 lbs/ft²                                                    |
| Poids:                                | 110 lbs (49.9 kg)                                             |
| Gabarit de découpe:                   | Encastrable/Montage par le haut, 70" x 34" (1778 mm x 864 mm) |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible  
K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible  
K-23726 Traitement pour drains  
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches  
K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC  
K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC  
K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton  
K-7265 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton  
1015255 Trousse de garniture de jet

## Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
  - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po
  - K-37383 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble 30 po, avec tuyau

## Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe: 120 V, 15 A, 60 Hz

## Caractéristiques des composants électriques


Pompe: 120 V, 7.5 A, 60 Hz

Nombre de vitesses: Single

## Garantie



Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF)

 Recommended Faucet Location



## Installation

- Encastré

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

La pompe doit être repositionnée à l'emplacement personnalisé au moment de l'installation. Prévoir un dégagement adéquat.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

