

Mariposa® | K-1257-HB

Baignoire à hydromassage encastrée 72 x 36 po, avec drain d'extrémité, élément chauffant et emplacement de la pompe personnalisé

Fonctionnalités

- La baignoire à hydromassage à une vitesse offre performance et excellent rapport qualité-prix grâce à 6 jets complètement réglables
- Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être réglés à chaque jet
- Élément chauffant intégré
- Une opulente longueur offre une aire de baignade spacieuse
- La forme en sablier ajoute du style et de l'élégance à votre salle de bain
- Surface inférieure texturée
- Plusieurs choix d'emplacement de la pompe pour plus d'options d'installation et d'accès



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2" (50 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	50" x 24" (1270 mm x 610 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	65" x 27" (1651 mm x 686 mm)
Profondeur de l'eau:	14" (356 mm)
Capacité en eau:	72 gal (272.5 L)
Charge minimale au sol:	41 lbs/ft ²
Poids:	115 lbs (52.2 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 70" x 34" (1778 mm x 864 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
K-9696 Trousse de robinetterie pour baignoire à hydromassage avec 6 jets
K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
K-23726 Traitement pour drains
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches
K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC
K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC
K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton
K-7265 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
 - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po
 - K-37383 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble 30 po, avec tuyau

Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe:	120 V, 15 A, 60 Hz
Élément chauffant:	120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques


Pompe:	120 V, 7.5 A, 60 Hz
Nombre de vitesses:	Single
Élément chauffant:	120 V, 12.5 A, 60 Hz, 1500 W



Garantie




Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7166-AF)

Recommended Faucet Location



Installation

- Encastré

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

La pompe doit être repositionnée à l'emplacement personnalisé au moment de l'installation. Prévoir un dégagement adéquat.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

