

## Geometric | K-13467

Robinet de lavabo de salle de bain à un trou sans contact avec technologie de capteur Insight™, à alimentation CC, 0,5 gal/min

### Fonctionnalités

- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min)
- Réglage en usine de 30 secondes maximum pour le cycle d'exécution continu
- Aérateur résistant au vandalisme
- Tuyau d'alimentation flexible de 610 mm (24 pouces) pour une installation facile
- Mélangeur de température moindre
- Sans drain
- Comprend deux piles AAA



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

■ CP Polished Chrome



## Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 372  
DOE - Energy Policy Act 1992  
ADA  
ICC/ANSI A117.1  
CSA B651  
OBC

---

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

## Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

### Bec

Portée du bec: 5-5/16" (135 mm)

### Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

---

## Robinetterie

Vanne incluse : Numérique

---

## Matériel

- Laiton
- 

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains


K-23723 Nettoyant pour robinet

---

## Technologie

- Technologie de capteur électronique Insight™ pour une activation précise et cohérente
- 





## Installation

- Montage à un trou
- Robinet et batterie en surface pour une installation et une maintenance faciles

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément au guide d'installation. Un trou de montage d'un diamètre de 1-1/4 po (32 mm) minimum à 1-1/2 po (38 mm) maximum est requis.

La distance minimum requise entre l'arrière du bec du robinet et le mur est égale à 1-3/4 po (44 mm). Ceci permettra un dégagement approprié pour accéder à la vis d'arrêt.

La distance maximum requise entre le bord de la vasque du lavabo de salle de bains et la base du bec du robinet doit être égale à 1-3/4 po (44 mm).

La hauteur maximale de la lèvre de la vasque doit être de 3/4 po (19 mm).

Ce produit comprend un aérateur de pulvérisation à bouton de rose. D'autres styles d'aérateur sont disponibles.

