

Memoirs® | K-1418-JHH

Baignoire à hydromassage encastrée de 72 x 42 po

Fonctionnalités

- Huit jets d'hydromassage Proflex® peuvent être réglés individuellement pour régler le débit et la direction de l'eau
- Élément chauffant intégré
- Comfort Depth® offre un tablier plus bas avec une profondeur de trempage généreuse
- Conception spacieuse pouvant accommoder deux personnes
- Soutien lombaire intégral
- Plusieurs choix d'emplacement de la pompe pour plus d'options d'installation et d'accès
- S'agence aux autres produits de la collection Memoirs



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	3-13/16" (97 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	48" x 27" (1219 mm x 686 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	60" x 30" (1524 mm x 762 mm)
Profondeur de l'eau:	16" (406 mm)
Capacité en eau:	94 gal (355.8 L)
Charge minimale au sol:	45 lbs/ft²
Poids:	135 lbs (61.2 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 70-1/2" x 40-1/2" (1791 mm x 1029 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible

Produits et accessoires requis

- 1015255 Trousse de garniture de jet
- ou
- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
 - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78439 Drain de baignoire à câble 45 po
 - K-37385 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble de 45 po, sans tuyau

Technologie

- Les jets d'hydromassage permettent de faire recirculer l'eau, offrant ainsi un soulagement ciblé au baigneur.

Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe:	120 V, 15 A, 60 Hz
Élément chauffant:	120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Pompe:	120 V, 7 A, 60 Hz
Nombre de vitesses:	Variable
Élément chauffant:	120 V, 12 A, 60 Hz

Garantie



Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Blower Control Access

34" (864 mm) W x 15" (381 mm) H

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF)



Drop-in Rim Detail



Installation

- Encastré
- Drain central à l'arrière

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

