

Underscore® | K-1849-XHGH

Baignoire à air BubbleMassage™ chauffée encastrée, 60 po x 36 poo, avec hydromassage

Fonctionnalités

- Les 122 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui enveloppent, soutiennent et massent le corps.
- La soufflante à vitesse variable vous permet d'adapter l'intensité de l'aéromassage en fonction de 18 niveaux
- Huit jets d'hydromassage Proflex® peuvent être réglés individuellement pour régler le débit et la direction de l'eau
- La baignoire à hydromassage à une vitesse offre performance et valeur grâce à ses 8 jets complètement réglables.
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.
- Minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes.
- Élément chauffant intégré
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Soutien lombaire intégral
- Clavier de commande.
- Surface inférieure texturée



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
7	Black Black



Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
 CSA B45.5/IAPMO Z124
 ASTM E162
 ASTM E662
 UL 1795
 CSA C22.2 No. 218.2
 cUL Listed
 UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-3/16" (56 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-3/8" (61 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	39-9/16" x 24-3/4" (1005 mm x 628 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	53-5/8" x 29-1/2" (1362 mm x 750 mm)
Profondeur de l'eau:	17-1/8" (435 mm)
Capacité en eau:	81.1 gal (307 L)
Charge minimale au sol:	56.8 lbs/ft²
Poids:	170 lbs (77.1 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
 K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
 K-534 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire Underscore de 60 po
 K-706000-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
 K-706000-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
 K-706003-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
 K-706004-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
 K-706004-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
 K-706007-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente
- ou
- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Technologie

- La technologie BubbleMassage™ chauffante réchauffe et humidifie l'air avant qu'il ne pénètre dans la baignoire



Service électrique requis

Trois circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Soufflante: 120 V, 15 A, 60 Hz

Élément chauffant, Pompe: 120 V, 15 A, 60 Hz

Élément chauffant: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Soufflante: 120 V, 10 A

Élément chauffant: 120 V, 5 A, 60 Hz


Pompe: 120 V, 7 A, 60 Hz

Élément chauffant: 120 V, 12 A, 60 Hz

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.
- Drain réversible.
- L'alimentation électrique de 120 V permet une installation facile avec une prise standard
- Trois circuits dédiés requis.
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

