

Archer® | K-1947-RAW

Baignoire à hydromassage en alcôve, 60 po x 30 po, avec surface chauffante Bask® et drain à droite

Fonctionnalités

- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Trois réglages permettent d'adapter la température de la surface à vos désirs
- La baignoire à hydromassage à une vitesse offre performance et valeur grâce à ses 8 jets complètement réglables.
- Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être réglés à chaque jet
- Comfort Depth® offre un tablier plus bas avec une profondeur de trempage généreuse
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Tablier intégral
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
95	Ice Grey



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.7/CSA B45.10

CSA B45.5/IAPMO Z124

ASTM E162

ASTM E662

UL 1795

CSA C22.2 No. 218.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

cUL Listed

UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À droite
Diamètre du trou de drainage:	2-1/8" (54 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-9/16" (66 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	45-1/8" x 19-11/16" (1146 mm x 500 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	52-1/8" x 22-1/16" (1324 mm x 560 mm)
Profondeur de l'eau:	15-1/8" (384 mm)
Capacité en eau:	57 gal (215.8 L)
Charge minimale au sol:	50 lbs/ft²
Poids:	123 lbs (55.8 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe, Surface chauffante: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Pompe: 120 V, 7 A, 60 Hz


Surface chauffante: 120 V, 0.5 A, 60 Hz, 65 W

Garantie




Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7272)



Integral Flange Detail



Installation

- Drain à droite
- En alcôve
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient. Prévoir une prise électrique mise à la terre à moins de 610 mm (24 po) de chaque composant.

