

Archer® | K-1949-LA

Baignoire à hydromassage à tablier intégral, 66 x 32 po, avec bride incorporée et drain à gauche

Fonctionnalités

- La baignoire à hydromassage à une vitesse offre performance et valeur grâce à ses 8 jets complètement réglables.
- Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être réglés à chaque jet
- Comfort Depth® offre un tablier plus bas avec une profondeur de trempage généreuse
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Tablier intégral
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.7/CSA B45.10
 CSA B45.5/IAPMO Z124
 UL 1795
 CSA C22.2 No. 218.2
 ADA
 ICC/ANSI A117.1
 cUL Listed
 UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À gauche
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-3/16" (55 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	50-3/8" x 19-5/8" (1280 mm x 498 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	57-5/16" x 24-1/16" (1456 mm x 611 mm)
Profondeur de l'eau:	15-5/16" (389 mm)
Capacité en eau:	66 gal (249.8 L)
Charge minimale au sol:	47 lbs/ft²
Poids:	120 lbs (54.4 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques


Pompe: 120 V, 7 A, 60 Hz

Nombre de vitesses: Single




Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7272)



Installation

- Drain à gauche
- En alcôve
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

