



Aquifer Refine® | K-21372

Filtre de rechange CTO à bloc de charbon

Fonctionnalités

- Réduit le goût et l'odeur du chlore et protège le filtre Ultra
- La tête de filtration coupe automatiquement l'alimentation en eau lorsque la cartouche est retirée
- Le remplacement du filtre CTO à bloc de charbon tous les six mois assure l'efficacité du système de filtration



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis. Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou

www.kohler.ca au Canada.

8-26-2026 13:24 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

CSA B483.1
NSF Protocol P231
NSF/ANSI 42
NSF/ANSI 401
NSF/ANSI 53


Matériel

- Construction en plastique résistant.
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Pour l'eau froide seulement
- Montage en sous-surface.
- Cartouche à quart de tour pour une installation et un remplacement facilités.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour empêcher des dommages à la propriété, protégez de la congélation.

Pour l'eau froide uniquement.

Pour s'assurer que le filtre continue à réduire les contaminants de manière efficace, nous recommandons de remplacer le filtre aux 6 mois.

Directives d'application/Paramètres d'arrivée d'eau :

Pression de l'eau : 40 à 120 lb/po² (276 à 827 kPa)

Température de l'eau : 33 à 100 °F (0,5 à 37,8 °C) Capacité : 792 gal (3 000 l)



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis. Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou

www.kohler.ca au Canada.

8-26-2026 13:24 - US-CA