

Simplice® | K-22036

Robinet d'évier de cuisine rétractable sans contact avec tête de pulvérisation à trois fonctions

Fonctionnalités

- Activation/désactivation sans contact en agitant la main ou un objet comme une casserole
- La technologie Response® utilise un détecteur de mouvement de pointe pour permettre une activation fiable sans contact
- Le voyant DEL indique que Response® est prêt à être utilisé
- Fonctionnement par courant alternatif, aucune pile à remplacer.
- La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de passer du jet à la pulvérisation Sweep® en passant par la technologie Boost.
- La fonction de pulvérisation Sweep® (en balayage) comprend des buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour laver la vaisselle et l'évier.
- La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton. Utilisez la technologie Boost avec jet pour un remplissage plus rapide ou la pulvérisation Sweep® pour un nettoyage plus puissant.
- La technologie ProMotion®, comprenant un tuyau tressé et un joint à rotule légers et silencieux, rend la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- La poignée pivote de 90 ° vers l'avant pour éviter le contact avec le dossier.
- La mémoire de la température permet d'ouvrir et de fermer le robinet exactement à la température fixée lors de l'utilisation précédente.
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
VS	Vibrant Stainless
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass



Fonctionnalités (suite)

- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Le système de fixation sécuritaire DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis.

120 V, .15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Longueur du cordon d'alimentation: 60.0" (1524 mm)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 9" (228 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)


Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet





Installation

- Installation à un ou à trois trous (plaque de rosace incluse).
- Conduites d'alimentation flexibles simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

REQUIS : Prise électrique (120 V c.a.) non commutée placée sous l'évier dans un rayon de 1,5 m (5 pi) du boîtier de commande. (Les broyeurs à déchets utilisent des prises électriques commutées et ne sont pas recommandés.)

Prévoir une prise électrique mise à la terre à moins de 610 mm (24 po) de chaque composant.

