



Aquifer® | K-22155

Système de filtration d'eau par osmose inverse (OI)

Fonctionnalités

- Le système de filtration en quatre étapes réduit les contaminants tels que l'arsenic, le fluor, les bactéries, les virus, le plomb, le mercure, le chlore, la chloramine, certains produits pharmaceutiques, etc.
- Réduit plus de 95 % de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et du sulfonate de perfluorooctane (PFOS) dans l'eau potable
- Membrane à osmose inverse à récupération élevée de 1:1 entraînant moins d'eau usée
- Fournit jusqu'à 27,5 gallons par jour, ou l'équivalent de plus de 200 bouteilles d'eau de 16,9 oz liq. (les résultats peuvent varier selon la pression, la température et la qualité de l'eau d'alimentation)
- Débit maximum de 0,5 gal/min (1,9 l/min) à 60 lb/po² (4,1 bar).
- Réservoir de 3,2 gallons
- La tête de filtration coupe automatiquement l'alimentation en eau lorsque la cartouche est retirée
- Nécessite un robinet à boisson avec écart anti-retour compatible avec le système à osmose inverse Kohler



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 02:41 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

CSA B483.1
NSF Protocol P231
NSF/ANSI 42
NSF/ANSI 58
NSF/ANSI 401
NSF/ANSI 53

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

Matériel

- Construction en plastique résistant.
-



Produits et accessoires recommandés

K-22156 Membrane à osmose inverse (OI) de rechange
K-22159 Filtre de rechange pour osmose inverse (OI) (lot de 3)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Pour l'eau froide seulement
- Montage en sous-surface.
- Cartouche à quart de tour pour une installation et un remplacement facilités.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour l'eau froide uniquement.

Pour s'assurer que le filtre continue à réduire les contaminants de manière efficace, nous recommandons de remplacer le filtre aux 6 mois.

Directives d'application/Paramètres d'arrivée d'eau :

Pression de l'eau : 40 à 100 lb/po² (276 à 689 kPa)

Température de l'eau : 40 à 100 °F (4,4 à 37,8 °C) Capacité : 230 gal (871 l)

