

Crue® | K-22973

Robinet d'évier de cuisine semi-professionnel avec tête de pulvérisation à trois fonctions

Fonctionnalités

- Robinet de cuisine de style professionnel avec tuyau enduit facile à nettoyer et ressort amovible.
- Pulvérisateur à trois fonctions unique avec jet Sweep®, technologie Boost et jet aéré
- La fonction de pulvérisation Sweep® (en balayage) comprend des buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour laver la vaisselle et l'évier.
- La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton. Utilisez la technologie Boost avec jet pour un remplissage plus rapide ou la pulvérisation Sweep® pour un nettoyage plus puissant.
- Le système de fixation magnétique DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Le bec en forme d'arche offre un dégagement vertical pour les batteries de cuisine et les pichets hauts.
- La poignée à levier unique permet de régler facilement la température de l'eau.
- La mémoire de la température permet d'ouvrir et de fermer le robinet exactement à la température fixée lors de l'utilisation précédente.
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|-------------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| VS | Vibrant Stainless |
| BL | Matte Black |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Produits et accessoires recommandés

K-77685 Système de filtration d'eau à cartouche unique
K-77686 Système de filtration d'eau à cartouche double
K-77687 Cartouche de filtre de rechange unique
K-77688 Paquet de 2 cartouches de filtre de rechange

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 9" (229 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)


Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement





Installation

- Installation à un ou à trois trous (plaque de rosace incluse).
- Conduites d'alimentation flexibles simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

