

## Archer® | K-2359-8

Lavabo de salle de bain sur colonne rectangulaire, 24 po

### Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Cuvette Classic rectangulaire
- Drain de trop-plein
- La combinaison se compose de la cuvette et de la colonne
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|    |              |
|----|--------------|
| 0  | White        |
| 96 | Biscuit      |
| NY | Dune         |
| 95 | Ice Grey     |
| 58 | Thunder Grey |
| 7  | Black Black  |



## Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

## Informations techniques

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Nombre de trous sur le tablier:    | 3                  |
| Taille du ou des trous du robinet: | 1-3/8" (35 mm)     |
| Centre(s):                         | 8" (203 mm)        |
| Avec trop-plein:                   | Oui                |
| Diamètre du trou de drainage:      | 1-3/4" (44 mm)     |
| Configuration du bassin:           | Bol simple         |
| Longueur du bassin:                | 16-1/4" (413 mm)   |
| Largeur du bassin:                 | 11-15/16" (303 mm) |
| Profondeur du bassin:              | 6-1/4" (159 mm)    |

## Matériel

- Porcelaine vitrifiée

## Articles combinés inclus

- K-2358-8 Lavabo de salle de bain sur colonne rectangulaire, 24 po
- K-2357 Colonne seulement

## Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-7605-P Paire de tuyaux d'alimentation à angle NPT 3/8 po, avec robinet d'arrêt, poignée en croix et tuyau vertical recuit

K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte





## Installation

- Colonne de lavabo

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

