

Modflex® Adjust-a-Bowl® | K-25044-SS

Cuvette à robinet de chasse à raccord arrière, montage au sol

Fonctionnalités

- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Évacuation siphonique
- 1,28 ou 1,6 gal/chasse (4,8 l/chasse ou 6 l/chasse) selon le robinet de chasse spécifié.
- Zone d'eau de 267 x 190 mm (10,5 x 7,5 po).
- Conception minimaliste et siphon partiellement dissimulé pour faciliter le nettoyage.
- Cache-boulons à profil bas faciles à nettoyer
- Jumelez-le aux sièges et aux robinets de chasse de KOHLER® pour une solution complète.
- Supporte une charge statique de 2 500 lb
- Fini antimicrobien inhibant la croissance de moisissure, de taches ou de bactéries causant des odeurs sur la surface de l'appareil. Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les bactéries, les virus ou d'autres organismes causant des maladies. Toujours nettoyer et laver ce produit en profondeur avant et après chaque utilisation
- Raccord arrière de 1,5 po (38 mm).



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

For ADA compliance, the rear grab bar may need to be shifted or split.

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Type d'installation:	Montage au sol
Plomberie brute:	5"
Type de chasse d'eau:	Siphon
Débit de la chasse d'eau:	1.28 or 1.6 gpf (4.8 or 6 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Mur
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Caché
Taille de la surface de l'eau:	10-1/2" x 7-1/2" (267 mm x 191 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-3/4" (146 mm)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	25 psi (172.4 kPa)
Débit minimal:	25 gpm (94.6 l/min)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée


Technologie

- Solution de conversion de toilettes murales aux toilettes de plancher, parfaite pour des établissements de santé ou toute autre établissement souhaitant répondre aux préoccupations en matière de charge.
- Élimine la nécessité d'effectuer de grandes rénovations pour enlever le support et l'orifice de sortie muraux et installer un nouveau orifice de sortie de plancher.
- Le réglage permet à cette toilette de se fixer à l'orifice de sortie de la branche horizontale, même si celle-ci est positionnée à côté de la pile verticale.
- Conçu pour une solide performance de chasse dans les bâtiments avec une pression ou un débit d'eau plus faibles.
- Sa conception élimine les fuites de gaz, les éclaboussures et le déchetage de papier.

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage sur le plancher
- Les supports inclus se fixent au support mural et fixent la cuvette au mur et au plancher.
- Conçu pour couvrir l'empreinte existante de n'importe quelle cuvette murale offerte sur le marché.
- Le connecteur réglable permet le remplacement des cuvettes murales avec des hauteurs de bordure de 15 à 18 po.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.

Ce produit est conçu pour une installation à montage sur plancher avec une sortie au mur.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

