

Whist® | K-2741-G7

Lavabo de salle de bain ovale au mur/en sous-surface de 19 po, sans trop-plein

Fonctionnalités

- Cuvette en forme de bol de couleur Sandalwood avec décorations en anneaux concentriques
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- Le matériau de verre offre une surface solide et durable qui est facile à nettoyer tout en ayant une apparence visuelle distinctive.
- S'installe sur ou dans un comptoir de taille standard et convient à une variété de styles de robinets.
- L'évier Whist est offert en verre transparent (glace), en couleurs translucides ou en couleurs opaques



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 AE-G7 Opaque Sandalwood



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA

CSA B45.11/IAPMO Z401

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	17-3/16" (437 mm)
Largeur du bassin:	14-3/16" (360 mm)
Profondeur du bassin:	4-3/4" (121 mm)

Matériel

- Verre

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-7107 Drain a grille de lavabo decoratif sans trop-plein

K-7108 Drain a grille de lavabo decoratif sans trop-plein

K-7129 Drain a grille pour lavabo de salle de bain sans trop-plein



K-9018 Siphon en P ajustable avec long tuyau de sortie, 1/4 x 1 1/4 po

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causés par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

