

Whist® | K-2741

Lavabo de salle de bain ovale en sous-surface de 19 po, sans trop-plein

Fonctionnalités

- Cuvette en forme de bol avec décorations en anneaux concentriques
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- Le matériau de verre offre une surface solide et durable qui est facile à nettoyer tout en ayant une apparence visuelle distinctive.
- Convient aux ouvertures de comptoir standard de 14 x 17 po (356 x 432 mm).



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | | |
|---|-----|------------------------|
|  | B11 | Ice |
|  | TG3 | Translucent Doe |
|  | TG2 | Translucent Dew |
|  | TG1 | Translucent Dusk |
|  | TG7 | Translucent Sandalwood |
|  | TG6 | Translucent Sapphire |
|  | TG8 | Translucent Stone |



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA

CSA B45.11/IAPMO Z401

CSA B45.5/IAPMO Z124

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Diamètre du trou de drainage: 1-11/16" (43 mm)

Largeur minimale de l'armoire de base: 24" (610 mm)

Configuration du bassin: Bol simple

Matériel

- Verre

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-7107 Drain a grille de lavabo decoratif sans trop-plein

K-7108 Drain a grille de lavabo decoratif sans trop-plein

K-7129 Drain a grille pour lavabo de salle de bain sans trop-plein


K-9018 Siphon en P ajustable avec long tuyau de sortie, 1/4 x 1 1/4 po

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causés par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

