

PureWash® E815 | K-28119

Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande

Fonctionnalités

- Télécommande portative élégante avec deux préréglages utilisateurs programmables
- Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage
- Position de buse, température et pression de l'eau réglables à trois niveaux
- La tige du bidet tourne pour offrir trois modes de jet nettoyant personnel : jet, brume et brume à l'air
- Le tube en acier inoxydable est nettoyé automatiquement avant et après chaque utilisation.
- La fonction de lavage 3D oscille le jet d'arrière à l'avant et d'un côté à l'autre
- Le mode de pulvérisation Spa active la pulvérisation à l'air tout en changeant automatiquement la température de l'eau pour une pulvérisation confortable
- La pulvérisation Boost ajuste automatiquement le mode de pulvérisation arrière à la pression la plus élevée
- Le mode enfant avec nettoyage doux procure une expérience sécuritaire
- Un siège chauffant avec des paramètres de température réglables
- Système de séchage à l'air chaud avec paramètres de température réglables
- Désodorisation automatique par filtre au carbone pour contrôler les odeurs
- Le mode Économie d'énergie surveille l'usage et ajuste les réglages du siège chauffant afin d'économiser l'énergie
- Fonctionnalité Quiet-Close™ pour empêcher le siège de claquer
- Les butoirs Grip-Tight maintiennent fermement le siège en place.
- La fonction Quick-Release™ permet d'enlever facilement le siège de toilette pour en faciliter le nettoyage.
- Convient à la plupart des toilettes allongées



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

☐ 0 White



Codes/normes

ASME A112.4.2/CSA B45.16

UL 1431

CSA C22.2 No. 64

CSA C22.2 No. 68

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Type de forme de siège:	Allongée
Devant du siège:	Devant fermé
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)

Matériel

- Fabriqué en plastique

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Siège de toilette bidet:	120 V, 15 A, 60 Hz
--------------------------	--------------------


Caractéristiques des composants électriques

Siège de toilette bidet:	120 V, 15 A, 60 Hz, 1450 W
Longueur du cordon d'alimentation:	51" (1295 mm)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Nécessite le raccordement à la conduite d'alimentation en eau de la toilette. Tous les tuyaux et raccords sont inclus
- Nécessite un circuit électrique avec différentiel dédié (120 V, 15 A, 60 Hz)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation. Ne pas brancher le siège avant instruction spécifique, afin d'éviter la possibilité d'un mauvais fonctionnement.

ATTENTION : Risque de dommages matériels. Il est possible d'utiliser une seule rallonge à condition que le « Type » de rallonge commence avec « SJ », qu'elle soit de calibre 12, qu'elle soit mise à la terre (12/3), qu'elle ne dépasse pas 25 pi, et qu'elle soit branchée dans une prise GFCI. Remplacer immédiatement une rallonge qui exhibe des signes de dommages quelconques.

Connecter le siège à une alimentation en eau froide fournissant de l'eau d'une qualité d'eau potable à une pression de 20 lb/po² à 80 lb/po² (139 kPa à 551 kPa). N'installez pas ce siège dans un endroit où : (1) des éclaboussures d'eau pourraient survenir sur le produit ou (2) une humidité excessive, des niveaux d'humidité élevés ou de

