

## Farmington® | K-2905-4

Lavabo de salle de bain encastré ovale, 19 1/4 po

### Fonctionnalités

- Trous de robinet traditionnel de 4 po (102 mm).
- Cuvette ovale
- Drain de trop-plein



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

- |    |             |
|----|-------------|
| 0  | White       |
| 96 | Biscuit     |
| 7  | Black Black |



## Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.1/CSA B45.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

## Informations techniques

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Nombre de trous sur le tablier:    | 3                |
| Taille du ou des trous du robinet: | 1-3/8" (35 mm)   |
| Centre(s):                         | 4" (102 mm)      |
| Avec trop-plein:                   | Oui              |
| Diamètre du trou de drainage:      | 1-11/16" (43 mm) |
| Configuration du bassin:           | Bol simple       |
| Longueur du bassin:                | 16" (406 mm)     |
| Largeur du bassin:                 | 11" (279 mm)     |
| Profondeur du bassin:              | 7-1/4" (184 mm)  |

## Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains



K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie,  
1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





## Installation

- Encastré

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant ou le découpeur de comptoirs doit utiliser le modèle de produit actuel disponible sur le site [www.kohler.com](http://www.kohler.com) ou en appelant le 1-800-4KOHLER. Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de découpe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

