

Aquifer®+ | K-29639

Module filtrant de rechange simple à membrane à fibres creuses

Fonctionnalités

- À utiliser avec le système de filtration d'eau K-29638 Aquifer®+
- La technologie de la membrane à fibres creuses réduit les bactéries et les virus dans l'eau
- Débit maximal de 0,85 gal/min à 60 psi
- La tête de filtration coupe automatiquement l'alimentation en eau lorsque la cartouche est retirée
- Également vendu avec K-77687 comme module filtrant de rechange Aquifer®+ K-29651 en paquet de deux



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

CSA B483.1
NSF Protocol P231
NSF/ANSI 42
NSF Protocol P473
NSF/ANSI 401
NSF/ANSI 53
NSF/ANSI 42|NSF/ANSI 53|NSF/ANSI 401|NSF Protocol
P231|NSF Protocol P473

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit du robinet: 0.85 gpm (3.2 l/min)



Matériel

- Construction en plastique résistant.
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en sous-surface.
- Cartouche à quart de tour pour une installation et un remplacement facilités.
- Pour l'eau froide seulement

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour empêcher des dommages à la propriété, protégez de la congélation.

Pour l'eau froide uniquement.

Pour s'assurer que le filtre continue à réduire les contaminants de manière efficace, nous recommandons de remplacer le filtre aux 6 mois.

Directives d'application/Paramètres d'arrivée d'eau :

Pression de l'eau : 40 à 120 lb/po² (276 à 827 kPa)

Température de l'eau : 33 à 100 °F (0,5 à 37,8 °C) Capacité : 389 gal (1 472 l)

