

## MasterShower® | K-2973-KS

Robinet thermostatique avec soupape de commande de débit et butées intégrées

### Fonctionnalités

- Réglage de la limite de température maximum pour une sécurité accrue
- Mécanisme d'équilibrage de la température
- Prévention des risques de brûlure
- Robinet d'interruption du service intégral
- Prévention de l'écoulement transversal
- Raccords NPT de 1/2 po
- Crépines réutilisables (avec entretien)
- Orifice de sortie unique
- Soupapes de commande de débit pour chaque température



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

NA NA Not Applicable



---

## Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16

---

## Robinetterie

Vannes incluses :                      Contrôle du volume,  
Thermostatique

### Robinetterie de douche

Débit maximal à 45 psi :      10.9 gpm (41.3 l/min)

Pression :                              45 psi (3.1 bar)

Pression statique  
maximale :                              125 psi (8.6 bar)

Pression de service  
minimale :                              20 psi (1.4 bar)

---

## Matériel

- Corps de robinet en laiton forgé
- 


## Produits et accessoires requis

- K-9663 Coude double
- 

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





## Installation

- Au mur
- Exige le coude double K-9663 (vendu séparément) lors de l'utilisation d'un bec à Inverseur

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec des pommes de douche ou des douchettes d'une valeur nominale de 0 gal/min (0 l/min) ou plus.

La valve mélangeur du robinet thermostatique K-2973-KS comprend une soupape de commande de débit pour la douche seulement ou les installations de baignoire seulement.

Pour les installations avec un bec inverseur, un coude double K-9663 est requis entre la valve et le bec.

L'alimentation vers le coude double K-9663 doit partir du port supérieur.

