



Barrington™ | K-3554

Toilette allongée deux pièces, 1,6 gal/chasse

Fonctionnalités

- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Équipé avec Sloan FLUSHMATE® - Sloan® Valve Company
- Levier de chasse Polished Chrome
- Orifice de sortie arrière
- Plomberie brute de 4 po (102 mm)
- 1,6 gal/chasse (6,0 l/chasse)
- Levier de déclenchement à gauche



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
7	Black Black



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 00:56 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.
Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992

Informations techniques

Type d'installation:	Montage au sol
Plomberie brute:	4"
Type de chasse d'eau:	Pressure Lite
Débit de la chasse d'eau:	1.6 gpf (6 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Mur
Taille du siphon:	2-1/4" (57 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	12" x 10" (305 mm x 254 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	7" (178 mm)

Articles combinés inclus

- K-4327 Cuvette de toilette allongée
- K-4645 Réservoir de toilette, 1,6 gal/chasse


Produits et accessoires recommandés

K-5588 Siège de toilette allongé désodorisant
K-5420 Cache-boulons de toilette à profil bas
K-4108 Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos a dos : Utiliser seulement un raccord a fourche double de 45°.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

