

PureWash® E750 | K-4108

Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande

Fonctionnalités

- L'élément chauffant en ligne fournit continuellement de l'eau chauffée pour un confort uniforme
- Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage
- Réglage de la température et de la pression de l'eau
- Jet intermittent ou oscillant
- Télécommande à écran tactile permettant de personnaliser les réglages pour deux utilisateurs
- La fonction autonettoyante utilise la lumière UV pour nettoyer automatiquement les surfaces de la baguette
- Un siège chauffant avec des paramètres de température réglables
- Lumière à DEL qui éclaire la cuvette et sert de veilleuse
- Système de séchage à l'air chaud avec paramètres de température réglables
- Filtre à charbon pour le contrôle des odeurs
- Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquage
- Les butoirs Grip-Tight maintiennent fermement le siège en place.
- La fonction Quick-Release™ permet d'enlever facilement le siège de toilette pour en faciliter le nettoyage.
- Conception ergonomique pensée pour le confort
- Convient à la plupart des toilettes allongées
- Eau chauffée continuellement pour un confort en tout temps
- Système de désodorisation automatique pour le contrôle des odeurs
- Fonction d'économie d'énergie
- Pièce à main en acier inoxydable unique avec pression d'eau réglable, température et réglages de pulsation



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

☐ 0 White



Codes/normes

ASME A112.4.2/CSA B45.16

UL 1431

CSA C22.2 No. 64

CSA C22.2 No. 68

cUL Listed

UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Éclairage inclus:	Oui
Type de forme de siège:	Allongée
Devant du siège:	Devant fermé
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (139 mm)

Matériel

- Fabriqu  en plastique

Service  lectrique requis

Un circuit sp cialis  requis, prot g  par un disjoncteur diff rentiel (DDFT) de classe A.   l'ext rieur de l'Am rique du Nord, ce dispositif peut  tre connu sous le nom de dispositif de courant r siduel (RCD).

Si ge de toilette bidet: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caract ristiques des composants  lectriques


Si ge de toilette bidet: 120 V, 15 A, 60 Hz

Longueur du cordon d'alimentation: 46" (1168 mm)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations d taill es sur la garantie.





Installation

- Nécessite un circuit électrique avec différentiel dédié (120 V, 15 A, 60 Hz)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

Connecter le siège à une alimentation en eau froide fournissant de l'eau d'une qualité d'eau potable à une pression de 20 lb/po² à 80 lb/po² (139 kPa à 551 kPa).

N'installez pas ce siège dans un endroit où : (1) des éclaboussures d'eau pourraient survenir sur le produit ou (2) une humidité excessive, des niveaux d'humidité élevés ou de la condensation sont présents. Cela permettra d'éviter d'endommager les composants électroniques.

ATTENTION : Risque de dommages matériels. Il est possible d'utiliser une seule rallonge à condition que le « Type » de rallonge commence avec « SJ », qu'elle soit de calibre 12, qu'elle soit mise à la terre (12/3), qu'elle ne dépasse pas 25 pi, et qu'elle soit branchée dans une prise GFCI. Remplacer immédiatement une rallonge qui exhibe des signes de dommages quelconques.

